


# Prenosnik EMGA-40-P-G3-SAS-40

Broj artikla: 552186

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina priрубnice prenosnika	40 mm
Veličina priрубnice motora	40 mm
Zazor zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	11 Nm
Moment inercije prenosnika	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	17,6 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Prenosnik interface - gonjena strana	40G 40A
Materijal - napomena	RoHS komfornost