


Prenosnik EMGA-40-P-G5-SAS-40

Broj artikla: 552187

FESTO

Suitable for servo motors.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina priрубnice prenosnika	40 mm
Veličina priрубnice motora	40 mm
Zazor zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	5:1
Maks. brzina obrtanja pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	14 Nm
Moment inercije prenosnika	0,019 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	22 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Prenosnik interface - gonjena strana	40G 40A
Materijal - napomena	RoHS komfornost