


Prenosnik EMGA-80-P-G5-SAS-70

Broj artikla: 552193

FESTO

Suitable for servo motors.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina priрубnice prenosnika	80 mm
Veličina priрубnice motora	70 mm
Zazor zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	5:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	110 Nm
Moment inercije prenosnika	0,45 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	176 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.100 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 70A
Materijal - napomena	RoHS komfornost