


Prenosnik EMGA-120-P-G5-SAS-100

Broj artikla: 552197

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	120 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Zazor zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	5:1
Maks. brzina obrtanja pogona	6.500 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	195 Nm
Moment inercije prenosnika	1,53 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	312 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	12 Nm/arcmin
Težina proizvoda	6.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	120G 100A
Materijal - napomena	RoHS komfornost