


# Prenosnik EMGA-160-P-G3-SAS-140

Broj artikla: 552200

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	160 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Zazor zakretanja	0,1 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	6.500 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	400 Nm
Moment inercije prenosnika	12,14 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	640 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	38 Nm/arcmin
Težina proizvoda	18.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	160G 140A
Materijal - napomena	RoHS komfornost