



Brzoispusni ventil SE-1/4

Broj artikla: 552431

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	1.700 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	950 l/min
Pogonski pritisak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nazivni prečnik	8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 75 °C
Težina proizvoda	250 g
Pneumatski priključak 3	G1/4
Material seals	NBR