


Priključna letva VABM-C7-12G-G18-7

Broj artikla: 552666

FESTO

Za magnetni ventil VOVG, sa eksternim upravljačkim pomoćnim vazduhom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	7
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	189 g
Priključak, upravljački vazduh 12	M3
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje