

# Priključna letva VABM-C7-12G-G18-8

Broj artikla: 552667

FESTO

Za magnetni ventil VOVG, sa eksternim upravljačkim pomoćnim vazduhom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                          | Vrednost                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Maks. broj ventilskih mesta       | 8                               |
| Klasa korozione otpornosti KBK    | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                   | VDMA24364-B2-L                  |
| Težina proizvoda                  | 210 g                           |
| Priključak, upravljački vazduh 12 | M3                              |
| Pneumatski priključak 1           | G1/8                            |
| Pneumatski priključak 3           | G1/8                            |
| Materijal - napomena              | RoHS komfornost                 |
| Material manifold                 | Aluminijumska legura za kovanje |