

Optički kabl SOOC-DS-H-M6-1-R40

Broj artikla: 552841

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.](#)

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Postupak merenja	Senzor difuzione refleksije
Minimalni prečnik objekta	0,1 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Veliki dohvat
Opseg	200 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M6
Dužina optičkog kabla	1 m
Min. radijus savijanja	40 mm
Maks. pritezni moment	3 Nm
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Material housing	Mesing niklovan
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III