



# Pojačavač pritiska DPA-63-10-CRVZS20

Broj artikla: 552934

FESTO

je kombinacija pojačavača pritiska i rezervoara kompresovanog vazduha u izvedbi od nerđajućeg čelika.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik klipa	63 mm
Zapremina	20 l
Položaj ugradnje	Ispust kondenzata na dole
Konstruktivna struktura	Pojačavač pritiska sa dvostrukim klipom sa rezervoarom sa manometrom sa nepovratnim ventilom
Manometar	sa manometrom
Output pressure 2	0,4 ... 1 MPa
Izlazni pritisak 2	4 ... 10 bar
Output pressure 2	58 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Područje regulacije pritiska Mpa	0,4 ... 1 MPa
Područje regulacije pritiska	4 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska psi	58 ... 145 psi
Ulazni pritisak 1	2 ... 8 bar
Supply pressure 1 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Supply pressure 1 psi	29 ... 116 psi
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medijum	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, ispušni kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	21.500 g
Vrsta pričvršćenja	sa užlebljenim klizačima
Pneumatski priključak 1	QS-12
Pneumatski priključak 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of air reservoir	visokolegirani čelik, nerđajući