


Priključna letva MHJ9-P16

Broj artikla: 553125

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	10 mm
Maks. broj ventilskih mesta	16 Moguće verzije po želji kupca
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	428 g
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	M7
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy