

Vakuumski filter

VAF-DB-1/2

Broj artikla: 553141

FESTO

za filtersko izdvajanje čestica nečistoća.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	vertikalno
Finoća filtera	80 µm
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Napomena za pogonski pritisak	Primena samo u otvorenim vakuumskim sistemima
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	20,5 Nm
Težina proizvoda	162 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa zidnim/površinskim držačem
Pneumatski priključak	G1/2
Vakuumski priključak	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	PP-ojačan
Material bowl	PA
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 7 bar