

Komplet nabranog meha DADB-S1-50-S251-300

Broj artikla: 553489

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 6432.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Spoljašnji prečnik | 57 mm |
| Veličina | 50 |
| Područje hoda | 251 ... 300 mm |
| Produženje klipnjače | 88 mm |
| Oblik | okruglo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Komplet za meh sa spojenom odzrakom |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Otpornost na medijume | Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 131 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa navojnim zatikom sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material adapter components | PA ojačan |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | visokolegirani čelik, nerđajući |