


Viljuškasta fotočelija SOOF-M-FL-SM-C50-N

Broj artikla: 553556

FESTO

stabilno metalno kućište



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a Sadrži PWIS RoHS komfornost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	optoelektronsko
Postupak merenja	Viljuškasta fotočelija
Vrsta svetla	crveno
Minimalni prečnik objekta	0,5 mm
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Tačnost ponavljanja	0,04 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	prekidač
Histerezis	≤ 0,25 mm
Maks. frekvencija prekidača	4.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 35 V
Preostala talasnost	± 5 %
Struja praznog hoda	32,5 mA
Zaštita od zamene polova	za priključke pogonskog napona
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikači
Veličina	Viljuška 50x55 mm
Otvor viljuške	50 mm
Težina proizvoda	110 g
Material housing	Cink lakirano
Indikacija stanja	LED žuti
Mogućnosti podešavanja	Potenciometar
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	50 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Stepen zagađenja	3