

Amortizer DYSC-16-18-Y1F

Broj artikla: 553593

FESTO

samopodesivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	16
Hod	18 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Vreme reseta, kratko	0,3 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	18 mm
Maks. sila na graničnik	2.000 N
Maks. primljena energija po hodu	25 J
Maks. primljena energija po satu	50.000 J
Maks. preostala energija	0,16 J
Sila reseta	6 N
Težina proizvoda	210 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	visokolegirani čelik