


Analogni modul CPX-4AE-TC

Broj artikla: 553594

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	46 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
Maks. dužina voda	50 m zaslonjeno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED prikazi	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
Dijagnoza	Wire break per channel Limit violation per channel parameterisation error
Konfiguracija parametara	Limit monitoring/channel Cold-junction compensation Unit of measurement Measured value smoothing Sensor type per channel Monitoring wire break/channel
Interno vreme ciklusa	250 ms
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	30 mA
Broj ulaza	4
Maks. otpor voda	10 Ω/ provodnik
Format podataka	15 bita, + predznak Binarno prikazivanje u desetinkama stepena
Tačnost ponavljanja	0.05% at 25° C
Granica osnovne greške kod 25 °C	±0,4 %
Granica greške korišćenja u odnosu na područje temperature okoline	±0,6 %
Vrsta senzora	Tip B Tip E Tip J Tip K Tip N Tip R Tip S Tip T
Izolacija kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu