

# Plastic tubing PAN

Broj dela: 553610

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	4 mm...16 mm
Unutrašnji prečnik	2.5 mm... 12 mm
Odgovara standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...35 bar
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno ulje
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-60 °C...100 °C
Boja	plavo braon žuti zeleno natur crveno crno srebro belo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PA12-P TPE-A