

# Plastično crevo PAN-8X1,25-SI-400

Broj dela: 553890

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	8 mm
radijus skretanja od značaja za protok	43 mm
Unutrašnji prečnik	5.9 mm
Min. radijus skretanja	22 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Dozvola	TÜV
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.024 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm
Boja	srebro
Tvrdoća po Šoru	D 55 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-A