


Plastično crevo PAN-8X1,25-BL-400

Broj artikla: 553896

FESTO

Standardna O.D creva, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	8 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	43 mm
Unutrašnji prečnik	5,9 mm
Min. radius savijanja	22 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,5 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 217,5 psi
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,024 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 6 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-A