

Plastično crevo PAN-10X1,5-RT

Broj artikla: 553927

FESTO

Standardna O.D creva, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	10 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	58 mm
Unutrašnji prečnik	7 mm
Min. radius savijanja	27 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,042 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 10 mm
Boja	crveno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-A