


Razdelni blok MS6N-FRM-FRZ

Broj artikla: 554102

FESTO

prikladno kao adapter između dva regulatora pritiska.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul za grananje
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smeru protoka 1→2	14.600 l/min
Normalni nazivni protok, ispust gore	10.400 l/min
Normalni nazivni protok, ispust dole	9.850 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	163 g
Pneumatski priključak 3	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 4	NPT1/2-14
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak