

Priključna ploča VABS-S2-2S-G12-C1

Broj dela: 555638

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Ugradna širina | 52 mm |
| Na osnovu standarda | ISO 5599-2 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom | eksterni |
| Radni pritisak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC | 110 V |
| Opseg radnog pritiska DC | 24 V |
| Otpornost na udarni napon | 4 kV |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 2 A |
| Stepen zaprljanja | 3 |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaštite | IP65 NEMA 4 u montiranom stanju |
| Temperatura okruženja | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 815 g |
| Poprečni presek priključka | 0.08 mm ² ...0.75 mm ² |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | Aluminijumski liv pod pritiskom |