


Priključna letva MHJ10-P16

Broj artikla: 557608

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	11 mm
Zaštita od zamene polova	za pogonski napon
Maks. broj ventilskih mesta	16 Moguće verzije po želji kupca
Dozvola	RCM Mark
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	635 g
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	M7
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy