


# Priključna letvica VABM-C8-12E-G14-35-M1

Broj dela: 557684

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	12 mm
Maks. broj mesta za ventile	35
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.6 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	5 Nm
Težina proizvoda	2060 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 5	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada