


# Rukavac vratila

## EAMB-16-7-8X15-8X10

Broj artikla: 558034

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihвата	8 mm
Prečnik 2 prihвата	8 mm
Veličina	50
Nazivna dužina	15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,45 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	4,5 Nm
Težina proizvoda	20,2 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost