

Rukavac vratila

EAMB-24-6-15X21-16X20

Broj artikla: 558036

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	15 mm
Prečnik 2 prihvata	16 mm
Veličina	80
Nazivna dužina	21 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	3,1 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	29 Nm
Težina proizvoda	68 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost