


Rukavac vratila

EAMB-44-7-35X30-32X32

Broj artikla: 558038

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	35 mm
Prečnik 2 prihvata	32 mm
Veličina	185
Nazivna dužina	30 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	75,3 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	200 Nm
Težina proizvoda	463 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost