


Spojnica EAMC-42-66-11-12

Broj artikla: 558313

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	11 mm
Prečnik 2 prihvata	12 mm
Veličina	42
Nazivna dužina	66 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	45,5 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	166 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost