

Utični kolenasti priključak NPQM-L-G14-Q10-P10

Broj dela: 558713

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	8 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Oblik	L-oblik
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	7.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	34 g
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus SW16
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing, niklovan
Materijal crevne zaptivke	NBR