

L utični priključak NPQM-L-G38-Q8-P10

Broj artikla: 558715

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	6 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Oblik	L-shape
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	9 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	37,7 g
Vrsta pričvršćenja	External hexagon A/F 16
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Mesing niklovan
Material of tubing seal	NBR