

# T- utični priključak NPQM-T-G14-Q10-P10

Broj dela: 558741

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina konstrukcije                                | Standard  |
| Nominalna širina                                     | 8 mm  |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten   |
| Oblik  | T-oblik   |
| Veličina posude                                      | 10  |
| Dizajn   | Push-Pull princip   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Radni medij  | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okruženja                                | -20 °C...70 °C  |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 7.5 Nm  |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %  |
| Težina proizvoda                                     | 44.4 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW16   |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G1/4   |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm                                     |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen  |
| Materijal kućišta                                    | Mesing, niklovani   |
| Materijal crevne zaptivke                            | NBR   |