

# Utični pregradni priključak NPQM-H-Q6-E-P10

Broj dela: 558807

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina konstrukcije                          | Standard  |
| Nominalna širina                               | 5 mm  |
| Oblik  | Pregrada  |
| Veličina posude                                | 10  |
| Dizajn   | Push-Pull princip   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okruženja                          | -20 °C...70 °C  |
| Težina proizvoda                               | 33 g  |
| Pneumatski priključak 1                        | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm                                |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen  |
| Materijal kućišta                              | Mesing, niklovani   |
| Materijal navrtke                              | Niklovani mesing  |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR   |