

# Okrugli cilindar DSNU-63-320-PPS-A

Broj artikla: 559334

FESTO

sa samopodesivim prigušenjem krajnjih položaja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost  |
|--|---|
| Hod  | 320 mm  |
| Prečnik klipa  | 63 mm   |
| Navoj klipnjače  | M16x1,5   |
| Prigušivanje   | PPS: samopodesivo pneumatsko prigušivanje krajnjih položaja |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura                                  | Klip<br>Klipnjača<br>Cev cilindra                           |
| Prepoznavanje pozicije                                   | za beskontaktni prekidač                                    |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa   |
| Pogonski pritisak  | 1 ... 10 bar  |
| Način funkcionisanja                                     | dvosmerno   |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]           |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)        |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - Moderate corrosion stress                               |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline                                      | -20 ... 80 °C   |
| Dužina prigušivanja                                      | 21 mm   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.681,9 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1.870,3 N   |
| Pokretna masa  | 1.259 g   |
| Težina proizvoda   | 2.853 g   |
| Vrsta pričvršćenja                                       | sa priborom   |
| Pneumatski priključak                                    | G3/8  |
| Materijal - napomena                                     | RoHS komformnost  |
| Material cover   | Aluminijumska legura za kovanje                             |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik  |
| Material cylinder barrel                                 | visokolegirani čelik, nerđajući                             |