


Coupling housing EAMK-A-D32-35A-40A

Broj dela: 560280

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	115 g
Kod interfejsa aktuatora	D32C
Kod interfejsa kućišta spojke	40A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen