

Priključni kabl VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5

Broj artikla: 560416

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--------------------------------------|
| Težina proizvoda | 640 g |
| Električni priključak | Kabl sa utikačem |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Svojstvo kabla | Standard |
| Min. radijus savijanja kabla | 122 mm |
| Prečnik kabla | 10,2 mm |
| Struktura kabla | 25x0,34 |
| Mehanička zaštita | IP67 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | PVC |