


# Hauba VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Broj artikla: 560428

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Težina proizvoda	100 g
Električni priključak	se može sastaviti za ugradnju
Dozvoljeni prečnik kabla	5 ... 13 mm
Presek priključka	0,2 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress