


Aksijalni komplet EAMM-A-L48-87A

Broj artikla: 560683

★ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	590 g
Interface code, actuator	L48
Interface code, motor in	87A
Materijal - napomena	RoHS komfornost