


Motorska prirubnica EAMF-A-38A-57A

Broj artikla: 560692

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 79 g |
| Interface code, motor in | 57A |
| Interface code, coupling housing | 38A |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |