


Krajnja ploča VABE-S6-2RZ-N34

Broj artikla: 560840

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Tip bloka	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	336 g
Priključak, upravljački vazduh 12	1/4 NPT
Priključak, upravljački vazduh 14	1/4 NPT
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 3	3/4 NPT
Pneumatski priključak 5	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material end plate	Aluminijumski odlivak