


Ploča za povezivanje VABV-S2-2S-G12-T2

Broj artikla: 560841

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	59 mm
Tip bloka	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	610 g
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material plate	Aluminijumski odlivak