


Krajnja ploča VMPAL-EPL-SD44

Broj dela: 560939

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	43 mm
Dužina	107.3 mm
Maks. broj mesta za ventile	32
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Maksimalni broj kalemova ventila	32
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nominalni radni napon DC	24 V
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju sa priborom VMPAL-KM
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	190 g
Električni priključak 1, funkcija	Multi-pin
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	44
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal krajnje ploče	Aluminijum liven pod pritiskom PA-ojačan