

# Ploča VMPAL-EG

Broj dela: 560956

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	20.5 mm
Dužina	107.3 mm
Integrirana funkcija	zahvaćeni izduvni vazduh
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...5 bar
Ulazni pritisak 1	0.5 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	30 g
Pneumatski priključak 3/5 sastavljen	za uložak 20 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	PA