


# Priključna baza VMPAL-AP-20-T35

Broj dela: 560978

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost   |
|---|--|
| Širina                                    | 21.2 mm  |
| Dužina                                    | 107.3 mm   |
| Dimenzija mrežice                         | 21.2 mm  |
| Veličina ventila                          | 20 mm  |
| Razdvajanje zona pod pritiskom            | Kanal 3 i 5  |
| Maks. broj mesta za ventile               | 1  |
| Smer strujanja                            | reverzibilno   |
| Struktura ventilskog ostrva               | Mešovite veličine ventila  |
| Radni pritisak                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar   |
| Upravljački pritisak                      | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar   |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C  |
| Težina proizvoda                          | 46.5 g   |
| Pneumatski priključak: 2                  | za uložak 18 mm  |
| Pneumatski priključak: 4                  | za uložak 18 mm  |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen   |
| Materijal priključne ploče                | PA-ojačan  |