


Priključna ploča VMPAL-AP-20-QS10-1

Broj artikla: 560991

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	21,2 mm
Dužina	107,3 mm
Mera mreže	21,2 mm
Veličina ventila	20 mm
Maks. broj ventilskih mesta	1
Smer protoka	reverzibilno
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	82,18 g
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm
Pneumatski priključak 4	for tubing, 10mm outside diameter
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	PA ojačan