


Priključna baza VMPAL-AP-20-QS5/16""-2

Broj dela: 561010

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	21.2 mm
Dužina	107.3 mm
Dimenzija mrežice	21.2 mm
Veličina ventila	20 mm
Maks. broj mesta za ventile	1
Smer strujanja	reverzibilno
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Maksimalni broj kalemova ventila	2
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	76.78 g
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16" "
Pneumatski priključak: 4	za crevo-spoljašnji Ø 5/16" "
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PA-ojačan