

Priključna ploča VMPAL-AP-14-QS5/16""-1-T1

Broj dela: 561025

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 14.9 mm |
| Dužina | 107.3 mm |
| Dimenzija mrežice | 14.9 mm |
| Veličina ventila | 14 mm |
| Razdvajanje zona pod pritiskom | Kanal 1 |
| Maks. broj mesta za ventile | 1 |
| Smer strujanja | reverzibilno |
| Struktura ventilskog ostrva | Mešovite veličine ventila |
| Maksimalni broj kalemova ventila | 1 |
| Radni pritisak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Upravljački pritisak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 59.55 g |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16 "" |
| Pneumatski priključak: 4 | za crevo-spoljašnji Ø 5/16 "" |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | PA-ojačan |