


# Priključna baza VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-1

Broj dela: 561095

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	42.8 mm
Dužina	107.3 mm
Dimenzija mrežice	10.7 mm
Veličina ventila	10 mm
Maks. broj mesta za ventile	4
Smer strujanja	reverzibilno
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Maksimalni broj kalemova ventila	4
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	110 g
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4"
Pneumatski priključak: 4	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4"
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PA-ojačan