

# Navojna spona VMPAL-ZAS-245

Broj dela: 561122

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	245 mm
Veličina posude	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	1.7 Nm
Težina proizvoda	168 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navojne spone	visokolegirani čelik, nerđajući