


# Utikač NECU-S-M12G4-HX

Broj artikla: 562028

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Frekvencija priključivanja	3
Težina proizvoda	17,5 g
Električni priključak	4-polno A-kodirano M12x1 Utikač ravni / priključivanje uklanjanjem izolacije
Područje pogonskog napona DC	0 ... 32 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 32 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dozvoljeni prečnik kabla	2,9 ... 5,1 mm
Dozvoljeni prečnik pojedinačne žice	≥ 0,1 mm
Dozvoljeni prečnik žice	0,9 ... 1,6 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA Cink Niklovano
Material screw-type lock	Nickel-plated die-cast zinc
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	pozlačeno
Dozvoljena izolacije žile	PP PVC TPE-E