

Čep QSPC10


Broj artikla: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za zatvaranje priključnih mesta na ventilima ili ploči.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,4 g
Vrsta pričvršćenja	Mounting pin
Pneumatski priključak 1	Cartridge 10 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material blanking plug	POM
Material o-ring	NBR